



données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	7,6 kW
Protection par fusible / Raccordement au secteur	3 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur	2 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur	1 x 32 A
Dimensions (lpxh)	760 x 515 x 199 mm
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Temps d'attente	max. 150 h / 1 an
Niveaux de puissance	1 - 9, P
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 175 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 210 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	2300 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	1400 W
Zone de cuisson avant niveau Power	3000 W
Zone de cuisson arrière niveau Power	2100 W
Filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Matériau	Panneau avec filtre fin

Description du produit

- commande sControl intuitive
- eSwap
- élimination efficace des odeurs
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Bac collecteur de graisses intégré
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Espace de rangement maximal
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction avec dispositif aspirant – recyclage d'air PURU
- Buse d'aspiration
- filtre à graisse en acier inoxydable
- filtre à charbon actif
- notice d'utilisation et de montage
- gabarit de perçage
- Pincettes de montage
- Ruban d'étanchéité
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Protection du boîtier de raccordement au secteur
- Accessoire de montage pour raccordement au secteur
- Racloir vitrocéramique

Accessoires

- Filtre à charbon actif PUAKF
- Filtre à graisses en acier inoxydable PUEF
- Buse d'aspiration noire PUED
- Buse d'aspiration or rose PUEDG
- Buse d'aspiration rouge PUEDR
- Buse d'aspiration vert jade PUEDJ
- Buse d'aspiration orange PUEDO
- Buse d'aspiration bleue PUEDB
- Ruban d'étanchéité UDB25
- Cadre de table de cuisson BKR760
- Boîtier de purification de l'air avec section télescopique PULBTA

produit- et indications pour l'agencement

- Le câble de raccordement doit être mis à disposition par le client
- Raccordement au secteur avant
- Extension télescopique (jusqu'à 80 mm) du boîtier de purification de l'air pour le raccordement à la paroi arrière
- En cas d'installation dans un meuble à grande profondeur, l'extension télescopique du boîtier de purification de l'air peut être prolongée de 105 mm supplémentaires à l'aide de l'extension télescopique PULBTA (disponible en accessoire)
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Pour les tables de cuisson à induction, veillez à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Le dispositif aspirant Pure est compatible avec toutes les prises BORA
- Aucune compatibilité avec les ventilateurs BORA Universal